


Bộ kết nối NECU-FCG40-K

Số bộ phận: 570895

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 60603-13
tần số kết nối	50
Đầu ra cấp	thẳng
trọng lượng sản phẩm	5 g
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối FC
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	40
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa chốt
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	Kẹp cắt
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	1.5 A
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.13 mm ² AWG26
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Vật liệu vỏ	PBT-gia cố
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng