

Giắc cắm NECU-S-ECG4-HX-Q3

Số bộ phận: 570922

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
tần số kết nối	1
Kiểu gắn	khớp
Cổng nối điện	4 chân Phích cắm thẳng / kẹp cắt thiết kế vuông
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	3 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Đường kính dây đơn	0.07 mm
Đường kính lõi	0.8 mm...1 mm
Tiết diện cổng nối	0.14 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	2
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	PBT PC
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	mạ vàng
Tay áo cách điện cho phép	PP PVC TPE-E