


# Giắc cắm FBS-SCRJ-PP-GS

Số bộ phận: 571017

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	60 g
Chỉ dẫn về giao diện fieldbus	PROFINET LWL
Đặc điểm kỹ thuật cáp Ethernet	Ống dẫn sóng quang Sợi polyme 980/1000 µm Đường kính lõi đơn: 2,2 mm
Đường kính cáp cho phép	6.5 mm...9.5 mm
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu của phốt	NBR TPE