


Đế van CPX-AB-1-7/8-DN

Số bộ phận: 571052

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
trọng lượng sản phẩm	205 g
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Giao diện fieldbus	Sub-D, 9 chân, ổ cắm
Cổng nối điện	5 chân Bộ nối cắm tròn 7/8" "