

Nút bit QBMC-1/8H-U

Số bộ phận: 572281

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Mini
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Nút bit
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	28,1 oz
Cổng nối khí nén 1	Ổng lót cắm Ø 1/8" "
Nhiệt độ môi trường xung quanh Fahrenheit	32 °F...140 °F
Màu vòng nhà	xám
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS