

Dịch vụ -T2S VMPA1-FT-NW0.5-10

Số bộ phận: 572545

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Cổng nối khí nén 1	Tám kết nối
Kiểu gắn	vận được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	9 l/min...12 l/min
Áp suất vận hành	-0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	0.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...40 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.06 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn