


Đế van VABM-L1-14G-G14-9-GR

Số bộ phận: 573494

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưỡi	16 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	9
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1434 g
Cổng nối khí điều khiển 12/14	M5
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	M5
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đai đầu nối	Hợp kim nhôm rèn