


Bộ chuyển đổi VMPAL-F20-G1/4

Số bộ phận: 573914

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	55 g
Cổng nối khí nén 1	Hộp 18mm
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn