

Đế điện VAVE-L1-1VR1-LP

Số bộ phận: 573921

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống phân cực	lưỡng cực
Chức năng bổ sung	Dập tắt tia lửa
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC	12 V 24 V
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Mô-men xoắn siết tối đa	0.27 Nm
trọng lượng sản phẩm	3.2 g
Cổng nối điện	4 cực / 2 cực M8 / - Phích cắm / ổ cắm
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	trên van điện tử có vít
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA
Vật liệu của phớt	EPDM
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu vít	Thép tôi luyện