

Đế điện VAVE-L1-1K9-LR

Số bộ phận: 573948

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đặc điểm dây dẫn	Đối với các ứng dụng tĩnh
Chống phân cực	lưỡng cực
Chức năng bổ sung	Dập tắt tia lửa Giảm dòng điện hãm
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
mức độ ô nhiễm	3
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Mô-men xoắn siết tối đa	0.27 Nm
Bán kính uốn cong cấp tối thiểu	34 mm
trọng lượng sản phẩm	92 g
Cổng nối điện	2 chân / 2 lõi Ổ cắm góc / cáp thiết kế hình vuông / đầu mở
Cấu tạo cáp	2 x 0,25 mm ²
Đường kính cáp	3.4 mm
Dung sai đường kính cáp	± 0,1 mm
Chiều dài cáp	5 m
Đầu dây	Măng sông sắt
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	trên van điện từ có vít
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	PA

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu của phớt	EPDM
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu vỏ bọc cáp	TPV
Vật liệu vít	Thép tôi luyện