


Đế van VABM-L1-18W-G38-14

Số bộ phận: 574477

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	19 mm
Số lượng tối đa vị trí van	16
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Recognized (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa để lắp đường ray DIN	1.5 Nm
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	1.18 Nm
Mô-men xoắn siết tối đa gắn tường	3 Nm
trọng lượng sản phẩm	2051 g
Cổng nối khí điều khiển 12/14	M5
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	M5
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn