


# Tấm che VABB-L1-18

Số bộ phận: 574482

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	19 mm
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Giấy phép	Dấu RCM c UL us - Recognized (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	1.18 Nm
trọng lượng sản phẩm	50 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tấm bìa vật liệu	Hợp kim nhôm rèn