

# Giao thức bus CDPX-F-CO

Số bộ phận: 575301

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ sâu lắp đặt	24 mm
Chiều cao	91 mm
Chiều dài	41 mm
Giấy phép	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	5 - 85 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	150 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Giao diện fieldbus, kiểu	CANopen
Giao diện fieldbus, công nghệ kết nối	Phích cắm Sub-D 9 cực
Giao diện Fieldbus, tốc độ truyền	9,6 kbit/s đến 1 Mbit/s