


# Giắc cắm NECU-M-S-A12G4-IS

Số bộ phận: 575719

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 61076-2-101
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	38 g
Cổng nối điện	4 chân Đầu kẹp lò xo M12x1 Phích cắm thẳng
Mã hóa giắc cắm	A
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	4 A
Đường kính cáp cho phép	4 mm...8 mm
Tiết diện cổng nối	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực mạ niken
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng