

Đồ gá SAMH-S-N8-S-MK

Số bộ phận: 575815

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|--|
| Thiết kế | cho khe chữ T |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...85 °C |
| Kiểu gắn | khớp vận chặt có thể lắp vào rãnh từ phía trên |
| Mô-men xoắn siết tối đa | 0.6 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 1.88 g |
| Vật liệu nắp che | PA |
| Khối thiết bị đầu cuối vật liệu | Thép hợp kim cao |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |