

Vòng tâm EAML-43-4-43

Số bộ phận: 575962

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	43 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	6 g
Bộ truyền động mã giao diện	M43
Mã giao diện khớp nối	43D
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS