


Đế chung nguồn khí cấp VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Số bộ phận: 576416

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưỡi	22 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	4
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	324 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn