

Đế van VABM-B10-20S-G14-7-P3

Số bộ phận: 576470

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------|------------------------|
| Kích thước lưới | 22 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số lượng tối đa vị trí van | 7 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| trọng lượng sản phẩm | 681 g |
| Kiểu gắn | với lỗ xuyên |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 3 | G1/4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu dải đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |