


# Đế nguồn cấp VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Số bộ phận: 576493

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa	1.4 Nm
trọng lượng sản phẩm	56 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 3	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế nguồn cấp	Nhôm đúc áp lực