


Mô-đun nguồn VMPAC-SP-0

Số bộ phận: 576569

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	32.8 mm
Chiều dài	169 mm
Kích thước lưới	26.8 mm
Áp suất vận hành	-0.9 bar...8 bar
Áp suất điều khiển	3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	156 g
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố