

Khớp nối FK-M10X1,25

Số bộ phận: 6140

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| Kích thước | M10x1,25 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 1% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...150 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 210 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống lót | Thép mạ kẽm |
| Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
| Vật liệu ghim bi | Thép cứng |
| Vật liệu đĩa cầu | Thép cứng |
| Vật liệu đai ốc | Thép mạ kẽm |