

Nút bit CV-PK-6-B

Số bộ phận: 6215

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm đối với nút cắm bên trong Ø 6 mm với đai ốc ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu nắp	TPE-U (PU)