

Đầu cắm vít DAMD-PS-M8-16-R1

Số bộ phận: 650121

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M8
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN 6921 EN 1665
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	17 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	thép hợp kim cao không gỉ