



Cổng AND ZK-PK-3

Số bộ phận: 6685

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng VÀ
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Lưu lượng định mức thông thường	120 l/min
Áp suất vận hành	1.6 bar...8 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	Đồng thau POM
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Chiều rộng định mức	2.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	10 g
Cổng nối khí nén 3	PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR