


Van từ điện SV-3-M5

Số bộ phận: 6817

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	thủ công
Lưu lượng định mức thông thường	65 l/min
Áp suất vận hành	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Van đĩa với lò xo hồi
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	2 mm
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Xếp chồng	gối chồng dương
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	12 N
trọng lượng sản phẩm	40 g
Kiểu gắn	Lắp bằng điều khiển phía trước với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	M5
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhựa Đồng thau