

Giảm âm U-1/8-B

Số bộ phận: 6841

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Lưu lượng ngược với không khí | 1340 l/min |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mức áp suất âm thanh | 74 dB(A) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...70 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 8 g |
| Cổng nối khí nén | G1/8 |
| Vật liệu bộ giảm chấn | PE |
| Vật liệu ngông vận vít | Nhôm |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu vỏ | Nhôm |