

Giảm âm U-1/2-B

Số bộ phận: 6844

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Lưu lượng ngược với không khí	7500 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	81 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	75 g
Cổng nối khí nén	G1/2
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Vật liệu ngông vận vít	Nhôm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm