

# Đồng hồ áp suất MA-63-0,25

Số bộ phận: 7169

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 bar...0.25 bar 0 psi...3.6 psi
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN EN 837-3
Kích thước định mức áp kế	63
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	môi chất lỏng Môi chất khí
Áp suất vận hành	0 bar...0.25 bar
Hệ số tải luân phiên	0.9
Hệ số tải vĩnh viễn	0.75
Độ chính xác của phép đo	1,6
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	G1/4
Vật liệu công nghệ vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Thép
Vật liệu cửa kính quan sát	PMMA
trọng lượng sản phẩm	180 g
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy