

Phích cắm đầu cuối KSV-PK-4

Số bộ phận: 7216

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	3.4 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén	đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS