


Cổng NOT VLO-R-M5

Số bộ phận: 7422

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén 1	M5
Lưu lượng định mức thông thường	80 l/min
Áp suất vận hành	0.001 bar...6 bar
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L