

# Ổ cắm nhiều lỗ KDVF-16-B

Số bộ phận: 7564

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4 mm
Áp suất vận hành	-0.95 bar...16 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	64 g
Kết nối tối đa	16
Cổng nối khí nén	PK-2 PK-3 PK-4
Màu sắc	xám
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS