


# Van khí nén dạng cơ S-3-PK-3-B

Số bộ phận: 7843

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	cơ khí
Lưu lượng định mức thông thường	60 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	PK-3
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Van đĩa với lò xo hồi
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	1.8 mm
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	6 N
trọng lượng sản phẩm	7 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	PK-3
Cổng nối khí nén 2	PK-3
Vật liệu vỏ	Nhựa Đồng thau