


Đế van VABM-L1-18G-G38-6-G

Số bộ phận: 8004901

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kích thước lưỡi | 19 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số lượng tối đa vị trí van | 6 |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 1861 g |
| Cổng nối khí điều khiển 12/14 | G1/8 |
| Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 1 | G3/8 |
| Cổng nối khí nén 3 | G3/8 |
| Cổng nối khí nén 5 | G3/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu đai đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |