

Đế van VABM-L1-18W-G38-16-G

Số bộ phận: 8004921

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưỡi	19 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	16
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	3493 g
Cổng nối khí điều khiển 12/14	G1/8
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	G1/8
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn