

Cuộn điện từ VACS-C-C1-7

Số bộ phận: 8025336

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn	IEC 61010-1
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	48 V DC: 2,4 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường	-10 - 50 °C
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	37.1 g
Cổng nối điện	Dạng C theo EN 175301-803
Kiểu gắn	với đai ốc có khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA Thép
Vật liệu cuộn dây điện từ	Đồng Thép Nhựa nhiệt dẻo
Vật liệu cuộn dây	Đồng