


# Van tiết lưu VFFG-T-M5-7

Số bộ phận: 8025711

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Kiểu gắn	bằng ren
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	19.1 l/min
Áp suất vận hành	-0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	0.7 mm
giá trị b	0.5
Giá trị C	0.07 l/sbar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.5 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	PA