


Van tiết lưu VFFG-T-M5-A-V1

Số bộ phận: 8025716

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Kiểu gắn	bằng ren
Áp suất vận hành	-0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít rỗng	PA