


Đế chung nguồn khí cấp VABM-B10-25-G12-2-P53-E

Số bộ phận: 8026237

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưỡi	27.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	2
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	258 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn