


Đế van VABM-B10-25S-G38-7-P3

Số bộ phận: 8026302

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	27.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	7
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	964 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn