

# Đế chung nguồn khí cấp VABM-B10-30-G34-7-P53

Số bộ phận: 8026343

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	32 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	7
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1610 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn