

# Hệ truyền động tuyến tính EXCT-30- -

Số bộ phận: 8026576

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	30
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Hệ truyền động tuyến tính
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Tăng tốc tối đa	50 m/s <sup>2</sup>
Tốc độ tối đa	5 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Mức áp suất âm thanh	78 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...40 °C
Lực quá trình tối đa theo hướng Z	300 N
Tải trọng định mức với động học tối đa	3 kg
Kiểu gắn	với bộ gá với đai ốc trượt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS