

Hệ truyền động tuyến tính EXCT-100- -

Số bộ phận: 8026577

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	100
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Hệ truyền động tuyến tính
Áp suất vận hành	-0.95 bar...8 bar
Tăng tốc tối đa	30 m/s ²
Tốc độ tối đa	4 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,1 mm
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Mức áp suất âm thanh	77 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	10 °C...40 °C
Lực quá trình tối đa theo hướng Z	500 N
Tải trọng định mức với động học tối đa	10 kg
Kiểu gắn	với bộ gá với đai ốc trượt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS