


Đai ốc trượt ABAN-8-1M4-5-P2

Số bộ phận: 8028500

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Kích cỡ gói	2
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	1 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đai ốc trượt	Thép hợp kim cao