


Tấm áp suất đọc VMPA2-VSP-QS5/16

Số bộ phận: 8029491

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--|
| Kích thước lưới | 21 mm |
| Áp suất vận hành | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - Ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 85 g |
| Cổng nối khí nén 1 | QS-5/16 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu đế nguồn cấp | PA gia cố |