

Đầu nối dạng khuỷu tay NPFC-L-2G14-F

Số bộ phận: 8030210

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Vật liệu Mối nối vít ren | Đồng thau, mạ niken |
| Kích cỡ gói | 10 |
| Áp suất vận hành | -0.95 bar...50 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...150 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 36.2 g |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/4 |
| Cổng nối khí nén 2 | G1/4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |