



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Mức độ cần thiết của các khu vực cạnh tác	0.1 mm/m
Vị trí lắp đặt	ngang
Cấu trúc xây dựng	Hệ trục đơn với các mô-đun truyền động điện
Thời gian bật	100%
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...45 °C
Khoảng thời gian bảo trì	2500 km
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm chuyển đổi	Nhôm, anot hóa
Vật liệu góc gắn	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu máng xích	PA gia cố