

## Bát gá NEAU-A-N8-1

Số bộ phận: 8032868

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	1
Thiết kế	cho khe chữ T
Kiểu gắn	kẹp trong khe chữ T đọc theo và ngang qua khe chữ T có thể lắp vào rãnh từ phía trên
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu đai ốc trượt	Đồng thau mạ niken