


# Tấm kết nối VMPAL-AP-14-T1-RV

Số bộ phận: 8034558

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	14 mm
Rộng	14.9 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	14.9 mm
Tách vùng áp suất	Kênh 1
Chức năng tích hợp	Van một chiều
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Phù hợp với chân không	không
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	35 g
Cổng nối khí nén 2	cho hộp 14 mm
Cổng nối khí nén 4	cho hộp 14 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố