


Tấm kết nối VMPAL-AP-20-T35-RV

Số bộ phận: 8034563

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	20 mm
Rộng	21.2 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	21.2 mm
Tách vùng áp suất	Kênh 3 và 5
Chức năng tích hợp	Van một chiều
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Phù hợp với chân không	không
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	50 g
Cổng nối khí nén 2	cho hộp 18 mm
Cổng nối khí nén 4	cho khối di chuyển 18 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố