


# Tấm kết nối VMPAL-AP-10-T35-RV

Số bộ phận: 8035232

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Chiều rộng lắp đặt                    | 10 mm   |
| Rộng                                  | 10.7 mm   |
| Chiều dài                             | 107.3 mm  |
| Kích thước lưới                       | 10.7 mm   |
| Tách vùng áp suất                     | Kênh 3 và 5   |
| Chức năng tích hợp                    | Van một chiều   |
| Số lượng tối đa vị trí van            | 1   |
| Hướng dòng chảy                       | không thể đảo ngược   |
| Lắp cụm van                           | Kích thước van có thể trộn lẫn                                |
| Áp suất vận hành                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                        |
| Áp suất điều khiển                    | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                            |
| Phù hợp với chân không                | không   |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                                      |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...50 °C   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 25 g  |
| Cổng nối khí nén 2                    | cho hộp 10 mm   |
| Cổng nối khí nén 4                    | cho hộp 10 mm   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu tấm kết nối                  | PA gia cố   |